

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---|
| 824605012 | Bewegingsmelder 180°, 3-draads, IP54, 2.000W, LED 200W, zwart |

INFRAcontrol R 240°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 2.000 W/500 VAzwart



| Technische gegevens | 824605012 |
|--|--------------------|
| Spanningstype | AC |
| Trappenhuisbewaking | nee |
| Overbruggingsschakelaar | nee |
| Geschikt voor draadloos | nee |
| Max. schakelvermogen | 2000 W |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | nee |
| Diameter reikwijdte op vloer | 10,00 m |
| Bediening op afstand | nee |
| Met alarmfunctie | nee |
| Transparant | nee |
| Min. nalooptijd | 5 s |
| Max. nalooptijd | 12 min |
| Optimale montagehoogte | 2,500 m |
| Nom. spanning | 230 V |
| Kleur | zwart |
| Uitvoering | Bewegingsdetector |
| Halogeenvrij | ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Onderkruipbeveiliging | ja |
| Max. reikwijdte frontaal | 12,000 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 6,000 m |
| Max. inschakelstroom | 10,00 A |
| HVAC-aansturing | nee |
| Constantlichtregeling | nee |
| Ingang voor nevenunit | nee |
| Met signaaleenheid | nee |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | nee |
| Koppelbaar aan netwerk | nee |
| Gedwongen uitschakeling | nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | ja |
| Vrije dierzone | nee |
| Uitvoering oppervlakte | mat |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | ja |