



Opbouwbehuizing  
GA 612-4/3-0 W  
200039147-00

## Productomschrijving

Opbouwbehuizing uit aluminium strengdrukprofiel met uit zink gegoten hoekverbindingen en bodemplaat uit plaatstaal voor 12 functiemodules.

Kompleet voorzien van poedercoating resp. gelakt, geschikt voor verticale of horizontale montage. Voor de opname van montageframe MR 611-..., LED vlaklamp LEDF 600-... of infobordmodule ISM 611-...

## Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 332 x 432 x 36,5

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GA 612-4/3-0 W	Opbouwbehuizing	Wit	A	200039147-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MR 611-4/1-0	Montageraam	Messing	B	200015592-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GA 612-...	Montageset behuizing opbouw	Overige	E	200029981-00
MR 611-...	Sleutel voor montageframe	Overige	E	210007513-00

Opbouwbehuizing  
GA 612-4/3-0 W

200039147

Pagina 2





Opbouwbehuizing  
GA 612-4/3-0 W

200039147

Pagina 3

---

Vario 611 Montagehandleiding

Productinformatie

723 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

140 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)