

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 225x118



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	160179
EAN	4024941069397
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	260mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	144mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,24 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941069397
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,365 kg
Volumen	5.737,5 ccm