



2MV


Isolierter tiefgekröpfter Ringschlüssel



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
 - 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
 - Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
 - Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
 - Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil
 - Verchromt, rostschutzbehandelt
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
 - 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
 - Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
 - Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
 - Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft


1000 V
IEC60900



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	A	B	
2MV-6	6.0 mm	140 mm	5 mm	14 mm	50 g
2MV-7	7.0 mm	140 mm	6 mm	16 mm	55 g
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g
2MV-10	10.0 mm	160 mm	7 mm	18 mm	80 g
2MV-11	11.0 mm	170 mm	7.5 mm	23 mm	90 g
2MV-12	12.0 mm	180 mm	8 mm	22 mm	100 g
2MV-13	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g
2MV-14	14.0 mm	190 mm	8.5 mm	26 mm	130 g
2MV-15	15.0 mm	195 mm	9.5 mm	28 mm	140 g
2MV-16	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g
2MV-17	17.0 mm	205 mm	10 mm	30 mm	160 g
2MV-18	18.0 mm	215 mm	10.5 mm	30 mm	210 g
2MV-19	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g
2MV-21	21.0 mm	235 mm	12 mm	38 mm	280 g
2MV-22	22.0 mm	245 mm	12 mm	36 mm	300 g
2MV-23	23.0 mm	255 mm	13 mm	40 mm	320 g
2MV-24	24.0 mm	265 mm	13 mm	40 mm	350 g

