

Folienkondensatoren

CCC-21

(1 Flap FL16/20) 16 Werte / 405 Stück
Polyesterfolien-Kondensatoren für 100 V-DC
Getauchter Wickel mit radialen Anschlußdrähten

Type/Fab: PEI / Prestige

Toleranz: ±10%

Temperatur: -40 bis +85°C

Werte-Mengenverteilung:

1,0nF	50x	4,7nF	50x	22nF	25x	0,10uF	25x
1,5nF	20x	6,8nF	20x	33nF	20x	0,15uF	10x
2,2nF	30x	10 nF	50x	47nF	25x	0,22uF	10x
3,3nF	20x	15 nF	20x	68nF	20x	0,47uF	10x

CCC-52

(1 Flap FL16/10) 16 Werte / 600 Stück
Metallisierte Polyester-Kondensatoren
Becher mit radialen Anschlußdrähten

Type/Fab: MKS 2 / WIMA

Toleranz: +/-10%

Temperatur: -55 bis +100°C

RM: 5mm

Werte-Mengenverteilung:

10nF/63V	50x	15nF/63V	25x	22nF/63V	50x	33nF/63V	25x
47nF/63V	50x	68nF/63V	25x	100nF/63V	50x	150nF/63V	25x
220nF/63V	25x	330nF/63V	20x	470nF/63V	25x	680nF/63V	20x
1,0uF/63V	20x	1,5uF/63V	10x	2,2uF/63V	10x	3,3uF/63V	10x