

VA-LABS Digital-Multimeter, 2.000 Counts

Das Digital-Multimeter MS0105 mit manueller Messbereichswahl und einem Anzeigebereich von 2.000 Counts verfügt über die wichtigsten Grundmessfunktionen, wie der AC/DC-Spannungs- und Strommessung bis 600 V / 10 A und Widerstandsmessung bis 20 MOhm. Zudem ist das CAT III Multimeter mit diversen Sonderfunktionen, wie einer berührungslosen Spannungsdetektion (NCV), Durchgangs- und Diodentestfunktion sowie Batterietestfunktion ausgestattet. Die integrierte, zuschaltbare LED-Arbeitsleuchte ermöglicht dem Anwender außerdem das zuverlässige und effiziente Messen, auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen.

Features:

- Anzeigebereich: 2.000 Counts Display, beleuchtet
- Messbereichswahl: manuell
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- Strommessung bis 10 A AC/DC
- Widerstandsmessung bis 20 MOhm
- integrierte LED-Arbeitsleuchte für schlecht beleuchtete Messumgebungen
- berührungslose Spannungsprüfung (NCV) mit akustischem und LED-Alarm
- Batterietestfunktion (1,5 V / 9 V)
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Messwerthaltefunktion (data hold)
- automatische Abschaltung und Low-Battery-Indikator
- Sicherheit: CAT III 600 V, EN61010-1

Display:	2.000 Counts mit Hintergrundbeleuchtung
Spannungsmessung, DC:	200mV/2V/20V/200V/600V , ±0,5% +3dgt.
Spannungsmessung, AC:	200V/600V, ±1,0% +3dgt.
Strommessung, DC:	200mA/10A, ±2,0% +3dgt.
Strommessung, AC:	200mA/10A, ±2,0% +3dgt.
Widerstandsmessung:	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ , ±1,0% +3dgt.

Lieferumfang:

MS0105 Messgerät, Batterien, Messleitungen, Anleitung



SKU: MS0105

EAN: 4260508890404

