

# DATENBLATT

Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, internat. Norm, Ring  
100 m

CE UK  
CA



## Beschreibung

Gemäß internationaler Norm

4-adrig:

1=schwarz, 2 =rot, 3=grün, 4=gelb

6-adrig:

1=weiß, 2=schwarz, 3=rot, 4=grün, 5=gelb, 6=blau

8-adrig:

1=grau, 2=orange, 3=schwarz, 4=rot, 5=grün, 6=gelb, 7=blau, 8=braun

Ungeschirmt

## Allgemeine Daten

Kabel längswasserdicht	Nein
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Als Außenkabel zulässig	Nein
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Kabel querwasserdicht	Nein

## General data

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 - 60 °C
Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrätig
Bewehrung	Nein
Funktionserhalt	nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 - 60 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m

### Kabelaufbau

Leiter-Durchmesser	0,33 mm
--------------------	---------

### Cable sheath

Flammwidrig	nein
Schutzmantel	sonstige

### Elektrische Eigenschaften

Ader-Isolation	Polypropylen (PP)
Schirm über Verseilung	ohne
Schirm über Verseilelement	ohne

### Standards, approvals, certifications

Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Mantel-Farbe	Ader-Zahl	Außendurchmesser ca.
92804.100	Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m	schwarz	4	2,5 x 5,0 mm
92806.100	Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, internat. Norm, Ring 100 m	schwarz	6	2,5 x 7,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

