

Druckluft-Winkelschleifer

G1A200PP63

Winkelschleifmaschine mit Schleifscheibe Typ 27



Druckluft-Winkelschleifmaschine Baureihe G1:

Für leichte Materialabtragung, Reinigung von Gusskanten, Schweißnähten und Komponenten.

- 0,3 kW-Motor
- Wartungsfreundliche Motor-Reparatur mit nur einer Befestigungsmutter.
- Leicht austauschbare vordere und rückwärtige Ablufführung.
- Ergonomisches ovales Gehäusedesign für komfortable Handhabung.
- Flacher Sicherheitshebel.
- Schleifscheibe (Typ 27) 75 mm

Technische Daten

Leistung (kW)	0,3
Freie Drehzahl (1/min)	20000
Gewicht (kg)	0,59
Mindestschlauchweite (mm)	8
Scheibendurchmesser (mm)	75
Gesamtlänge (mm)	152
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	708
Geräuschpegel (dB(A))	79,9
Spindelgewinde	3/8" - 24