

## fetra Transportroller

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, Konstruktion in blau, 4 Lenkrollen, Mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge



Artikelnummer: 119204



## fetra Transportroller

### Traglast 600 kg

Transportroller

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- Konstruktion in blau
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge
- Naben mit Rollenlager
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	Polyamid
Euronorm	nein	Material Felge	Polyamid
Ladeflächenlänge	800 mm	Radlager	Rollenlager
Ladeflächenbreite	600 mm	Durchmesser Rad	125 mm

Material Plattform	Sperrholz	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Gewicht	10 kg
Farbe	blau		