





- Two-way travel
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 21.6mm slide thickness
- Hold-in (at centre)

80,000

- Double course
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 21,6mm
- Point dur central

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 21,6mm Schienendicke
- Rastung in Mittelposition



| 3630 | mm | | | | | | kg | |
|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|
| | SL | S | TR | Trx2 | A | B | W | L |
| *3630-0030 | 300 | 278 | 332 | 664 | - | 139 | 1.54 | 35 |
| *3630-0035 | 350 | 328 | 384 | 768 | 144 | - | 1.81 | 40 |
| *3630-0040 | 400 | 378 | 432 | 864 | 144 | - | 2.11 | 40 |
| *3630-0045 | 450 | 428 | 484 | 968 | 144 | - | 2.35 | 45 |
| *3630-0050 | 500 | 478 | 532 | 1064 | 144 | - | 2.66 | 45 |
| *3630-0055 | 550 | 528 | 584 | 1168 | 144 | - | 2.89 | 45 |
| *3630-0060 | 600 | 578 | 632 | 1264 | 144 | - | 3.18 | 45 |
| *3630-0070 | 700 | 678 | 732 | 1464 | 176 | 339 | 3.76 | 40 |

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
 Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
 Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max.head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 183 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 187
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen