




## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH050VASFKPG




Einsatzbereich	
Ausführung	gerade
Applikation	Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	32,9
Werkstoffe	PA 6.6 grau; Dichtung EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	Edelstahl
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Schraubklemmen: 0,25...1 mm <sup>2</sup> ; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17	
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA 6.6, grau; Arretierung: Edelstahl; Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!	

# EVF571



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH050VASFKPG



### Anschluss

