

M18 ONEFHP-0X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Kombihammer



- Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s²
- Bohrt bis zu 10 18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Staubabsaugung

Schlagenergie (EPTA) (J)	5.0
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4600
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton (mm)	30/ 13/ 32
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	6.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.4
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933478884