

Artikelnummer: 154082

Kurzbeschreibung: Precisiweegschaal HCB 1002 M

Langbeschreibung: Precisiweegschaal serie Highland, met programmeerbare displayverlichting: Deze veelzijdige precisiweegschaal is niet alleen kalibreerbaar en stapelbaar. Met dit apparaat uit de Highland-serie bieden wij u een stabiele weegschaal met een robuuste ABS-behuizing, die overtuigt met tal van andere functies. De ShockProtect-® functie beschermt tegen overbelasting. Het LCD-scherm met achtergrondverlichting kan worden geprogrammeerd. Het telgeheugen, het tellen van de stukken en het percentage weging vullen de normale weegfuncties aan. Een USB I/O en RS-232 interface maken een snelle gegevensuitwisseling met computers mogelijk. Digitale filters garanderen solide resultaten bij bewegende objecten. De geïntegreerde beveiligingssleuf voorkomt diefstal. De weegschaal is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De afmetingen zijn B 174 x D 252 x H 80 mm. **Meer details:** EG en OIML-kalibratie goedkeuring- Stapelbaar- ShockProtect-® functie- Bedienung via netadapter of oplaadbare batterij- Geïntegreerde veiligheidssleuf- Programmeerbare display verlichting- Grote roestvrijstalen weegplaat van roestvrij staal- schetschild- Haak voor vloerweging onder de vloer-USB I/O en RS-232 interfaces- Weegtoestellen: g, ct, kg- toepassing: Weging, stukentelling, percentage weging- varianten: Hoogland HCB 602 M / 1002 M / HCB 5001 M- Afmetingen: B 174 x D 252 x H 80 mm.

