

**Artikelnummer:** 308887

**Kurzbeschreibung:** Elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/25, draagvermogen 1200 kg

**Langbeschreibung:** Elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/25, draagvermogen 1200 kg: De Pramac LX Duplex 12/25 elektrische meeloopstapelaar blijkt bijzonder compact en betrouwbaar te zijn. Met een draagvermogen van 1200 kg en grote optionele extra's is de elektrische meeloopstapelaar een machine voor professionals. De Pramac LX Duplex 12/25 elektrische meeloopstapelaar is technisch ontworpen voor veeleisende taken. Met een draagvermogen van 1200 kg en een hoge stabiliteit is de meeloopstapelaar bijzonder geschikt voor het werken op ongelijke industrievloeren of bij het gebruik van het perron. De Pramac LX Duplex 12/25 elektrische meeloopstapelaar is uitgerust met twee externe hefcilinders, zodat de bestuurder ondanks de lasten een beter zicht heeft tijdens het heffen en laden. De eerste slag maakt het ook mogelijk om twee pallets tegelijkertijd op te pakken en te vervoeren. Bovendien kan de bestuurder met de Pramac LX Duplex 12/25 het maximale laadvermogen van de truck vrij over de vorken of de wielarmen verdelen. Deze kenmerken versnellen het werk en zorgen met name voor meer veiligheid. Het batterijdeksel kan zowel van opzij als van bovenaf worden geopend. Hierdoor is de batterij gemakkelijk toegankelijk en kan deze gemakkelijk worden vervangen. De disselkop verhoogt ook het bedieningsgemak van de meeloopstapelaar. Dankzij de grote drukknoppen is het eenvoudig om de rijrichting en snelheid te regelen. De hoofdschakelaar wordt bediend door een sleutel. De veiligheidsdrukknop en de claxon bevinden zich ook op de disselkop. Om de flexibiliteit en functionaliteit van de elektrische meeloopstapelaar te vergroten, kunnen zowel een staand platform als een multifunctionele meeloopstapelaar optioneel af fabriek worden besteld.

**Technische details**

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1200 kg
- Asbelasting met hijslast aan de voorzijde/achterzijde: 666/1259 kg
- Asbelasting zonder hijslast aan de voorzijde/achterzijde: 493/232 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/polyurethaan
- Afmetingen van de voorband:  $\varnothing$  250 x B 76 mm.
- Afmetingen achterband:  $\varnothing$  82 x B 70 mm
- Zijranden:  $\varnothing$  125 x B 50 mm
- Afmetingen vork: H 70 x B 150 x B 150 x L 1150 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Hefsnelheid met/zonder hijslast: 0,09/0,15 m/s
- Vermogensaandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1960 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 725 kg

