



Beschrijving:

Industriële jerrycan 20 liter met sluiting (met originaliteitsring), natuurkleuren uit breukvast polyethyleen (HD-PE)

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- compacte vorm - handig en stapelbaar
- goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Aflaatkraan met schroefdop DIN 60/61 art.-nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = binnen-Ø van de vulopening = 47 mm
- a = schroefdraad buiten-Ø = DIN 60
- d=diepte=231 mm b=breedte=294 mm h=hoogte=399 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	426401
GTIN	4007228426403
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	3

Kleur	natuurlijk
Volume in L	20
Gewicht (kg)	0,83
D x B x H (mm)	231 x 294 x 399

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	3
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	2,49
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	15
Aantal lagen	3
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,347

Kartonnen dozen per laag	5
Gewicht (kg)	57,35