



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 2, colore rosso, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 2 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 0,81 litri / 0,42 litri
- Portata 21 kg/Carico impilabile: 315 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 165 mm L=larghezza=102 mm A=altezza=75 mm
- Dimensioni interne: 146x88x63 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	652100
GTIN	4007228700336
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	24

Colore	rosso
Volume in L	0,81
Peso (kg)	0,09
P x L x A (mm)	165 x 102 x 75

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	24
P x L x A (mm)	340 x 254 x 340

Peso lordo unità di imballaggio kg	2,439
------------------------------------	--------------

Pallet

Numero di scatole	60
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,19

Cartoni per strato	10
Peso (kg)	166,34