



Beschrijving:

- Verrijdbare rekken 720 x 1405 mm zonder uitrusting, uit stabiel, gepoedercoat staal, tweezijdig met 9 inhaakrails voor stapelbakken en drie gatenpanelen voor het opbergen van gereedschap, li
- zonder uitrusting en aan beide zijden bruikbaar met drie gatenpanelen voor het opbergen van gereedschap (zie gatenpanelentoebehoren)
 - verrijdbaar gereedschapsmagazijn voor kleine onderdelen met legbodem en handgreep voor eenvoudige hantering
 - 2 zwenkwieltjes met blokkering en 2 vaste wieltjes - max. draagkracht 750 kg
 - gepoedercoat
 - stabiele, tegen omvallen beveiligde, vastgeschroefde staalplaatconstructie met inhaakrails
 - met 9 inhaakrails - 704 mm breed
 - Draagkracht 40 kg per inhaakrail
 - max. uitrusting van de stapelbakken per inhaakrail: 6 x PS/PP grootte 1, 6 x PS/PP grootte 2, 4 x PS/PP grootte 3, 3 x PS/PP grootte 4
 - Gatenpanelen uit stabiele staalplaat - breedte 650 mm x hoogte 418 mm
 - b = breedte = 720 mm, h = hoogte = 1405 mm
 - (zonder gereedschap / zonder Werkzeughalter)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	783180
GTIN	4007228783186
Douanetarief	94032080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Gewicht (kg)	34,36

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	34,36
--------------------	--------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------