

Dociskacze poziome z blokadą z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal nierdzewna.
Uchwyt poliamidowy.
Pałak odblokowujący TPE.

Wersja:

niepowlekane.
Uchwyt w kolorze niebieskim, czarnym bądź czerwonym.

Wskazówka:

Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności. Wewnętrzny trzpień ryglujący z zabezpieczeniem automatycznym.

Na zapytanie:

inne kolory uchwytu.


Wyposażenie:

K0106
K0384
K0390
K0392
K0667



Dociskacze poziome z blokadą z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna

Rysunki



Przegląd artykułów

Dociskacze poziome z blokadą, z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Kolor komponentów	Schemat otworów	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła trzymająca F2 N	Siła zacisku F3 N	Siła zacisku F4 N
K0661.106101	niebieski RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.108101	niebieski RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.106100	ciemnoszary RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.108100	ciemnoszary RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.106103	czerwony RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.108103	czerwony RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400

Nr Zamówienia	Kolor komponentów	M	A	A1	A2	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.106101	niebieski RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.108101	niebieski RAL 5002	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.106100	ciemnoszary RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.108100	ciemnoszary RAL 7021	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
K0661.106103	czerwony RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
K0661.108103	czerwony RAL 3020	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9