

**Artikelnummer:** 129852

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen, 2 Ladeflächen, Totmannbremse, Tragkraft 500 kg, 1200 x 800 mm

**Langbeschreibung:** Tischwagen, 2 Ladeflächen, Totmannbremse, Tragkraft 500 kg, 1200 x 800 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/3 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

Wagen mit Totmannbremse. Durch Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Wird der Schiebegriff losgelassen, schließt die Bremse der Lenkräder automatisch. Der Wagen wird gebremst.

Ladefläche: 1200 x 800 mm  
Etagenhöhe: 300/945 mm  
Schiebegriffhöhe: 970 mm  
Rad a'Ëœ: 200 mm



Aussenma ss: 1400 x 800 mm

Tragkraft: 500 kg

**EAN/GTIN:** 4250448501713