

Artikelnummer: 308887

Kurzbeschreibung: Elektro-Deichselstapler
Pramac LX Duplex 12/25, Tragkraft 1200 kg

Langbeschreibung: Elektro-Deichselstapler
Pramac LX Duplex 12/25, Tragkraft 1200 kg: Als besonders kompakt und zuverlässig erweist sich der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25. Mit einer Tragkraft von 1200 kg und grosser Sonderausstattung ist der elektrische Deichselstapler eine Maschine für Profis. Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25 ist technisch für anspruchsvollere Aufgaben ausgelegt. So erweist sich der Deichselstapler mit einer Tragkraft von 1200 kg und seiner hohen Stabilität als besonders geeignet für Arbeiten auf unebenen Industrieböden oder bei Rampenbetrieb. Damit der Fahrer trotz der Lasten eine bessere Durchsicht beim Heben und Verladen hat, ist der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25 mit zwei aufliegenden Hubzylindern ausgestattet. Dabei ermöglicht der Initialhub auch, dass zwei Paletten gleichzeitig aufgenommen und transportiert werden können. Zudem kann der Fahrer des Pramac LX Duplex 12/25 auch die maximale Tragfähigkeit des Staplers auf den Gabelzinken oder den Radauslegern frei zu verteilen. Diese Ausstattungsmerkmale beschleunigen die Arbeit und geben insbesondere mehr Sicherheit. So ist die Batterie-Abdeckung sowohl seitlich wie auch von oben zu öffnen. Dies erlaubt den einfachen Zugang und Austausch der Batterie. Auch der Deichselkopf erhöht den Komfort in der Bedienbarkeit des Deichselstaplers. Dank grossdimensionierten Druckknöpfen ist es problemlos möglich, die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit zu steuern. Dabei wird der Hauptschalter per Schlüssel bedient. Auch der Sicherheits-Druckknopf sowie die Hupe befinden sich auf dem Deichselkopf. Um die Flexibilität und Funktionalität des elektrischen Deichselstaplers zu erhöhen, kann optional sowohl eine Fahrerstandplattform als auch ein Multifunktionsdeichsel ab Werk bestellt werden. Technische Details: Fahrtrieb: elektrisch Bedienung: begleitend Tragfähigkeit: 1200 kg Achslast mit Hublast vorn/hinten: 666/1259 kg Achslast ohne Hublast vorn/hinten: 493/232 kg Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan Abmessung Reifen vorn: 250 x B 76 mm Abmessung Reifen hinten: 82 x B 70 mm Seitenränder: 125 x B 50 mm Gabelzinkenmaasse: H 70 x B 150 x L 1150 mm Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,09/0,15 m/s Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW Gesamtlänge: 1960 mm Gesamtbreite: 850 mm Eigengewicht: 725 kg



EAN/GTIN: 8018539074845