

ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7U, 600x450 LxP noir

Numéro d'article	26.21.0170
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0170
EAN (pièce unique)	7630049601734



ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7U 600x450 noir

Les boîtiers muraux de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible.

Le panneau arrière et le panneau inférieur sont équipés d'entrées de câbles découpées et de caches en plastique. Le châssis du toit comporte une zone découpée pour accueillir un module de ventilation. L'intérieur est équipé d'une paire de profilés galvanisés avec des unités de hauteur de 483 mm (19"), qui sont en outre réglables en profondeur. Les robustes structures en acier des armoires sont composées d'une tôle d'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm et sont disponibles en gris (RAL 7035) ou en noir (RAL 9005) avec revêtement par poudre. Les parois latérales et la porte avant sont verrouillables et amovibles de manière modulaire, ce qui améliore l'accessibilité. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Tout d'abord, la paroi arrière est vissée au mur, puis reliée au boîtier. Des pieds de mise à niveau ou des roulettes peuvent être utilisés en option pour utiliser les armoires de manière autonome.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique 10" / 19"
Types de produits	Boîtier mural 19"
Couleur	noir

Comprend	Coffret mural 19 pouces Pro, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions de montage
Unité de hauteur	7 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	305 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	370 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	oui
Pieds d'ajustement	non
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	non
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	418 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Poids	14.5 kg
Hauteur du colis	480 mm
Largeur du colis	660 mm
Profondeur du colis	520 mm

Poids du paquet

17 kg