

Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 9
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 2,1 m, Podest Breite x
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 3,35
m, Handlauf beidseitig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 139757



Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

platzsparend zu lagern

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 9 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,1 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,1 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 3,35 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 0,97 m breit
- rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen am Holmende
- schnell und platzsparend zusammenklappbar
- aus Aluminium

- Aufgestellt Höhe 3100 mm
- Gewicht 23,5 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	schnell und platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	Breite Quertraverse	0,97 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	3,35 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
Standhöhe	2,1 m	Sicherheitsbügel	ja
Breite Podest	500 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	450 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	4,1 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	9	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	3100 mm	Gewicht	23,5 kg
klappbar	ja		

Dazu passt auch ...

208495		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abroll-/Schneidevorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
527237		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen