

Aluminium-Transportboxen

Transport- und Lagerboxen in 3 Größen, wahlweise einzeln oder als 3er-Set, bestehend aus je 1 Box je Größe. Bei abnehmender Größe leer platzsparend ineinander stellbar.

- Außen-Sicken und Ecken-Vestärkungen für extreme Stabilität
- Fest anschnarrierter Deckel, 2 abschließbare Spann-Schlösser mit Aufspring-Sicherung, inkl. 2 Schlüsseln
- Ergonomische, hoch belastbare Feder-Fallgriffe mit Kunststoff-Ummantelung

Inhalt Liter	42	66	123
Außen-Länge x Breite mm	490 x 380	560 x 430	680 x 490
Innen-Länge x Breite mm	480 x 350	550 x 400	670 x 460
Außen-Höhe mm	255	305	405
Innen-Höhe mm	250	300	400
	203805	203806	203807
	---	---	---
3er-Set	209198	---	---



Aluminium-Kombiboxen

Wahlweise einzeln oder als 4er-Set, bestehend aus je 1 Box mit 42, 60, 81 und 135 Liter.

- Formstabil und schlagfest durch Rand-, Boden- und Deckelprofile
- Fest anschnarrierter Deckel mit umlaufender Dichtung
- Sicher verschließbar durch 2 Klappverschlüsse mit eingebauten Zylinder-schlössern, inkl. 2 Schlüsseln
- Ergonomische Tragegriffe an den Stirnseiten, bei den Ausführungen 24 und 42 Liter mit einem Griff an der Frontseite
- Trennwand-System bestehend aus 1 Trennwand und 2 Trennwand-Führungen als Zubehör

Inhalt Liter	24	42	60	81	135
Außen-Länge x Breite mm	500 x 340	600 x 400	600 x 400	800 x 400	900 x 500
Innen-Länge x Breite mm	450 x 290	550 x 350	550 x 350	750 x 350	850 x 450
Außen-Höhe mm	200	240	330	330	370
Innen-Höhe mm	180	220	310	310	350
	531090	203808	203809	203810	203811
	---	---	---	---	---
4er-Set	209199	---	---	---	---

Direkt mitbestellen					
Trennwand-System	-	203812	203814	203815	203816
		---	---	---	---



Trennwand-System



Aluminium-Rollboxen

Optimale Mobilität durch integrierte Rollen, Ø 50 mm und Ausziehgriff. Stapelbar für die platzsparende Lagerung. Bis max. 35 kg belastbar bei geringem Eigengewicht.

- Extrem formstabil durch umlaufende Sicken und Ecksicken
- Deckel mit stabilen Haltegurten und eingeschäumter Deckeldichtung für optimalen Staub- und Spritzwasserschutz
- Verschließbar durch 2 Komfort-Verschlüsse mit Steckschlössern, inkl. 2 Schlüsseln

Direkt mitbestellen:

- Rollen-Sets Ø 125 oder 220 mm für noch leichteren Lauf auf vielen Untergründen und sogar im Gelände
- Robuste Innentaschen mit beliebig einsetzbaren Querteilern, verschließbar und herausnehmbar

Inhalt Liter	28	60	99	105	195
Außen-Länge x Breite mm	550 x 400	600 x 400	800 x 400	800 x 500	800 x 685
Innen-Länge x Breite mm	516 x 350	550 x 350	750 x 350	750 x 450	750 x 635
Außen-Höhe mm	233	385	455	385	485
Innen-Höhe mm	159	310	380	310	410
Box mit Standardrollen	146441	146442	146443	146444	146445
	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen					
Innentasche	146454	146455	146456	146457	146459
	---	---	---	---	---
Rollen-Set Ø 125 mm	146450	146450	146450	146450	146450
	---	---	---	---	---
Rollen-Set Ø 220 mm	146451	146451	146451	146464	146465
	---	---	---	---	---



Abb. mit Rollen Ø 125 mm



Flexible Innentasche



Rollen Ø 220 mm