

# Produktdatenblatt

## Rotterdam

duraplus®

E58/42H/42HKVS/1401



Artikelnummer	10720618
EAN-Code	4012789504125
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	4
Korrosionsbeständigkeit	5
Türdicke	40-45 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilylinder
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	4

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT **Plus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

