



Ampoule de four HALOSTAR OVEN, culot: G4

Ampoule halogène basse tension avec culot à broches pour l'éclairage des fours domestiques


- **classe énergétique:** G • **durée de vie:** jusqu'à 2.000 heures
- **forme:** ampoule halogène
- **modèle:** transparent • **démarrage:** 0,0 seconde • **gradable:** oui • **tension:** 12 V
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- rendement lumineux deux à trois fois supérieur à un éclairage de four classique
- composition en halogène optimale pour les températures élevées
- broches améliorées pour un contact sûr dans les températures élevées
- adapté à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)

Exemples d'utilisation:


- éclairage de four




Visuel de référence: Ampoule de four HALOSTAR OVEN



Label d'efficacité énergétique 63001314



Label d'efficacité énergétique 63001315



Label d'efficacité énergétique 63001316

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
5 watts		60 lm	100 Ra	2.700 K (blanc chaud)	5 kWh / 1.000h	G	10 mm	33 mm	308029	63001314
10 watts		140 lm	100 Ra	2.800 K (blanc chaud)	10 kWh / 1.000h	G	10 mm	33 mm	308081	63001315
20 watts		300 lm	100 Ra	2.800 K (blanc chaud)	20 kWh / 1.000h	G	10 mm	33 mm	308050	63001316