



### Typ RWP, Regalwannen aus Kunststoff

- für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten



Regalwannen aus Polyethylen (PE) zum Einschleiben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 5 Abmessungen.

- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen



Die PE-Regalwannen sind innerbetrieblich problemlos per Gabelstapler zu transportieren.



Regalwanne Typ RWP 14.3 aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-369-J9



Regalwanne Typ RWP 27.11 aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-373-J9

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Typ	RWP 14.3	RWP 18.4	RWP 22.5	RWP 27.6	RWP 27.11	RWP 27.11
Maße außen B x T x H [mm]	1390 x 1315 x 315	1780 x 1315 x 315	2180 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 490	2680 x 1315 x 490
Auffangvolumen [l]	315	400	480	600	1000	1000
Bestellnummer	201-369-J9	201-370-J9	201-371-J9	201-372-J9	201-373-J9	201-373-J9


### Typ PRW, Regalwannen aus Stahl

- für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten



Verzinkte Regalwannen zum Einschleiben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 6 Abmessungen, optional auch mit PE-Einlegewannen und Gitterrosten als Stellebenen.

- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- geschweißte Konstruktion aus Stahl
- verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
- herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene optional lieferbar
- säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich



Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) als Zubehör lieferbar.



Regalwanne Typ TC-3F, verzinkt

Bestell-Nr. 181-070-J9



Regalwanne Typ PRW 33 verzinkt (ohne Kannenträger)

Bestell-Nr. 108-971-J9



Regalwanne Typ PRW 43, verzinkt

Bestell-Nr. 108-972-J9

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Typ	PRW 33	PRW 43	PRW 53	PRW 65	TC-2F	TC-3F
Maße außen B x T x H [mm]	1380 x 1300 x 390	1780 x 1300 x 345	2180 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 485	3280 x 1300 x 420
Auffangvolumen [l]	410	460	560	700	1000	1000
Bestellnummer	108-971-J9	108-972-J9	108-973-J9	108-974-J9	108-887-J9	181-070-J9

ZUBEHÖR						
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	114-330-J9	114-332-J9	114-334-J9	114-336-J9	114-437-J9	180-335-J9
Bestellnummer feuerverzinkter Gitterrost	114-383-J9	114-384-J9	114-385-J9	114-386-J9	114-570-J9	181-697-J9