

Rollcart diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 158380



Rollcart Diabie d'empilage ESD

diable d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| appareil de manutention | diable de manutention | patins pour escaliers | non |
| type de diable de manutention | diable d'empilage | pneumatique | caoutchouc plein |
| charge | 200 kg | roulement | roulement à rouleaux |
| largeur de pelle | 300 mm | Ø de roue | 250 mm |
| profondeur de pelle | 225 mm | matériau de jante | tôle d'acier |
| matériau | acier | poignée de sécurité | oui |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|---------|
| matériau de finition | soudé | hauteur | 1200 mm |
| surface | finition peinture époxy | largeur | 530 mm |
| couleur | bleu gentiane // RAL5010 | profondeur | 510 mm |
| rabattable | non | Poids | 14,5 kg |