

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 30 x 200 litres maximum,
entreposage vertical, hauteur x
largeur x profondeur 3630 x 3130 x
1390 mm, 3 plateau(x) avec
caillebotis de sol, en bas 1 bac de
rétention par élément, tablette de
rétention avec volume de rétention
650 l, bac de rétention acier
galvanisé avec laquage en
RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200668



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fûts verticaux

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 30 x 200 litres maximum, entreposage vertical
- hauteur x largeur x profondeur 3630 x 3130 x 1390 mm
- 3 plateau(x) avec caillebotis de sol, en bas 1 bac de rétention par élément
- largeur x profondeur compartiment 3100 x 1300 mm
- cadre soudé
- tablette de rétention avec volume de rétention 650 l
- avec œillets grue pour manutention à vide



- bac de rétention acier galvanisé avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré monté
- déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire
- construction du conteneur agréée par les autorités
- En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau (dernier ni)	1 bac de rétention par élément
type de stockage de produits dan	rayonnage	volume de rétention de la tablet	650 l
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	équipement rayonnage	œillets de grue
champ de rayonnage	rayonnage départ	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	matériau de finition	soudé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	surface de tablette	galvanisé
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	surface de montant	galvanisé // laqué
niveaux de stockage	3 pièce	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité	fût 30 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
entreposage	vertical	couleur traverse	bleu// RAL 5015
hauteur	3630 mm	exécution couleur	bleu// RAL 5015
largeur	3130 mm	type de porte	sans porte
profondeur	1390 mm	construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités
largeur de compartiment	3100 mm	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
profondeur de compartiment	1300 mm	livraison	livré monté
utilisation	unilatéral	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	1269 kg
type tablette/niveau	caillebotis de sol		

Accessoires

700173	Déchargement par grue/chariot élévateur
--------	---

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm