

## Cascoo

### Roulette pivotante avec frein total



force 700 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243670

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 700 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	700 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	longueur de moyeu	47 mm
Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	80/75x60/55/48 mm

matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	2,17 kg