

Cascoo Roue encastrable



force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 75 mm, moyeu avec Double roulement à billes, jante en polyamide

Numéro d'article: 243671



Roue encastrable

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Longueur de moyeu	35-47 mm
Diamètre de roue	75 mm	Poids	0,27 kg

