

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 730 x 1375 x 800 mm, capacité 0,5 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528216



Bauer Benne basculante

avec levier de verrouillage




benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 730 x 1375 x 800 mm
- hauteur d'arête de renversement 730 mm
- capacité 0,5 m³
- force 750 kg
- poids 117 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 150 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- avec avec fermeture à levier
- parois en biseauté
- stabilité élevée grâce aux parois latérales profilées
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
- soubassement fourreaux pour fourche





Détails techniques

type de récipient	benne basculante	écartement fourreaux de fourche	150 mm
capacité	0,5 m³	largeur de charge	150 mm
hauteur	730 mm	équipement bac	fermeture à levier
longueur	1375 mm	robinet de vidange	non
largeur	800 mm	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
charge	750 kg	gerbable	non
Hauteur de l'arête de renversement	730 mm	emboîtable	non
matériau	acier	considération comme matière dang	non
exécution paroi	biseauté	surface	laqué
stabilité / renfort / entretoise	parois latérales profilées	couleur	rouge feu // RAL3000
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	rouge
possibilité de passage au-dessous	oui	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	fourreaux pour fourche	type de couvercle	couvercle rabattable
hauteur des fourreaux de fourche	60 mm	Poids	117 kg
largeur des fourreaux de fourche	200 mm		

Accessoires

518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg
528267		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 0,5 m³, largeur x profondeur 800 x 1370 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
528277	.	exécution étanche à l'huile et à l'eau, pour benne basculante avec force jusqu'à 1000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
528280		Frein bascule, pour benne basculante, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir