

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 100 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 125 x 32 mm, moyeu avec roulement à billes, frein total, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm

BS ROLLEN®



Numéro d'article: 738209

## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein



- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc
- Non tachante
- diamètre x largeur 125 x 32 mm
- espacement des trous des vis 61x51/56x46 mm, Ø trou des vis 8,1 mm
- moyeu avec roulement à billes
- frein total
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en plastique
- fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	frein total
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur	161 mm
charge	100 kg	largeur de roue	32 mm

pneumatique	caoutchouc	portée	43 mm
Diamètre de roue	125 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	77 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	67 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	61x51/56x46 mm
conducteur d'électricité	non	Diamètre du trou de la vis	8,1 mm
matériau de boîtier	plastique	Poids	0,55 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés