

Bedrunka + Hirth établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 859 x 1250 x 750 mm, plateau de table en multiplex, huilé, force 500 kg, piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 armoire, châssis avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roulettes pivotantes



bedrunka+hirth



Numéro d'article: 974085

Bedrunka + Hirth Chariot d'atelier

établi roulant





- hauteur x largeur x profondeur 859 x 1250 x 750 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 500 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 4 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 1 armoire
- à droite 4 tiroirs
- hauteur des tiroirs 2x50 mm/1x100 mm/1x200 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- structure en acier
- châssis avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- avec barre de poussée
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins

- Ø de roue 125 mm
- certification GS et TÜV

Détails techniques

type de meuble	table	extension tiroir	100 %
type de table	établi	glissière tiroir	à roulement à billes
forme de châssis	piètement 4 pieds	blocage d'extension	oui
hauteur	859 mm	matériau de plaque	multiplex
largeur	1250 mm	surface de plaque	huilé
profondeur	750 mm	couleur de la plaque	hêtre
épaisseur de panneau	40 mm	matériau de châssis	acier
charge	500 kg	surface de châssis	laqué
hauteur réglable	non	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
conducteur d'électricité	non	surface de face avant	laqué
équipement établi	4 tiroirs, 1 armoire	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
soubassements à gauche	1 armoire	nombre de portes	1 pièce
soubassements à droite	4 tiroirs	roulant	oui
nombre de tiroirs	4 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
nombre x hauteur tiroirs	2x50 mm/1x100 mm/1x200 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur frontale 50 mm	2 pièce	Diamètre de roue	125 mm
hauteur frontale 100 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	Poids	126 kg
capacité de charge de tiroir	100 kg		

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent