

Artikelnummer: 126001

Kurzbeschreibung: Elektrolifter WP70 EM ,
Tragkraft 70 kg, verlängerter Mast

Langbeschreibung: Elektrolifter WP70,
vollautomatisch, Überlastungsschutz, Tragkraft
max. 70 kg: Mit dem vollautomatischen Elektrolifter
WP70 lassen sich Lasten von bis zu 70 kg spielend
leicht manövrieren. Seine schlanke Form ermöglicht
es, ihn auch bei beengten Platzverhältnissen
einzusetzen. Die Lastverteilung erfolgt gleichmä-
ssig auf alle vier Räder, der Lastschwerpunkt liegt
bei 4000 mm vor der Hubsäule. Serienmä-
ssig ausgestattet ist der Elektrolifter WP70 mit einem
Überlastschutz und einer Sicherheitskupplung. Die
Hubgeschwindigkeit beträgt 125 mm bzw. 270 mm



pro Sekunde und ist damit die schnellst am Markt. Die Hubsäule besteht aus Aluminium, das Untergestell sowie der Handgriff sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Als sehr angenehm bei der täglichen Arbeit mit dem Elektrolifter WP70 erweist sich seine geringe Geräusentwicklung und der leistungsstarke 24 V DC-Motor. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Zahnriemen. Das Ladegerät: 1,8A V/24 V ist im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage ist der Elektrolifter WP70 auch in einer ESD-Ausführung lieferbar. Au sserdem ist ein breites Angebot an Zubehör bzw. Lastaufnahmen auf Anfrage erhältlich. Ebenfalls auf Anfrage gibt es spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche mit komplettem Zubehörsortiment. der WP70 ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich. WP70 Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1354 mm Au ssenma sse: L 677 x B 455 x H 1517 mm Plattformgrö sse: L 400 x B 450 mm Ausführung Fahrgestell: V-förmig Breite Fahrgestell innen/au ssen: vorne 407 mm WP70 EM Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1754 mm Au ssenma sse: L 677 x B 455 x H 1917 mm Plattformgrö sse: L 400 x B 450 mm Ausführung Fahrgestell: V-förmig Breite Fahrgestell innen/au ssen: vorne 407 mm WP70 EM Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1784 mm Au ssenma sse: L 747 x B 560 x H 1912 mm Plattformgrö sse: L 495 x B 495 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/au ssen: 480/560 mm WP70 S Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1062 mm Au ssenma sse: L 721 x B 450 x H 1225 mm Plattformgrö sse: L 400 x B 450 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/au ssen: 142/222 mm WP70 Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1384 mm Au ssenma sse: L 747 x B 560 x H 1512 mm Plattformgrö sse: L 495 x B 495 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/au ssen: 480/560 mm WP70 S Edelstahl Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1089 mm Au ssenma sse: L 747 x B 560 x H 1217 mm Plattformgrö sse: L 495 x B 495 mm Ausführung Fahrgestell: Parallel Breite Fahrgestell innen/au ssen: 480/560 mm