

## Acer Business Serie

# Acer B246HLwmdr


UM.FB6EE.002

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B246HLwmdr ist ein 61 cm (24 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 20,9 Watt.



Technology for you and the planet





## Technische Daten Acer B246HLwmdr - 61 cm (24 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie	Acer Business Serie	Bestellnummer	UM.FB6EE.002
Modell	Acer B246HLwmdr	EAN	4712196649869

### Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	61 cm (24 Zoll)
Displaygattung	24 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	531 x 299 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,276 mm (92)
Panel Typ	TN+Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	No
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/170°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	hellgrau
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP)
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	101 ~ 240V AC, 50/60Hz

### Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	20,90 W
Sleep Mode	0,45 W
Off/Standby	
0 Watt Off	unterstützt
<b>Leistungsaufnahme (nach Energy Star)</b>	
eingeschaltet	-
Sleep Mode	-
Off/Standby	-

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

### Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

### Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	

### Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	567 x 385.5-535.5 x 221,2 mm
Bautiefe ohne Fuß	19 mm
Nettogewicht	6,1 kg
Packmaß	62.5 x 42.5 x 17.6
Bruttogewicht	8,0 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	43 St. (116,9 x 99,1 x 217,6 cm)
Containergröße (20'/40')	430 / 946

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 certified

### Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG