

## Termékinformációk

# 25 02 160

## Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (Rádiófogó)

DIN ISO 5745

- Alkalmos a megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Fogazott fogófelületek
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Egyenes pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám  | 25 02 160                  |
| EAN       | 4003773023166              |
| Fogó      | feketére foszfátzott       |
| Fej       | polírozva                  |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly      | 144 g                      |
| Méret     | 160 x 55 x 19 mm           |
| Szabvány  | DIN ISO 5745               |
|           |                            |
|           |                            |

### Műszaki jellemzők

|  |          |
|--|----------|
| Közép kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,5 mm |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő)       | Ø 1,6 mm |
| Pofa vastagsága (illesztés) (T1)         | 9,0 mm   |
| Csúcs szélessége (W4)                    | 3,0 mm   |
| Tip Thickness (T2)                       | 2,5 mm   |
| Pofa hossza (L3)                         | 50,0 mm  |
| Fejszélesség (W3)                        | 16,5 mm  |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

