

Productinformatie

26 26 200 T

Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



- **Elastische punten:** stabiele vorm ook bij zware belasting
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	26 26 200 T
EAN	4003773081456
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	215 g
Afmetingen	200 x 54 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lengte grijpoppervlak (L4)	23,0 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen