

## Información sobre productos

# 30 15 140

- De alta resistencia y poco desgaste
- Diferentes tipos de bocas
- Boca larga plana
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

## Alicate de boca larga

DIN ISO 5745



### Información general

Núm. de artículo	30 15 140
EAN	4003773042914
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	106 g
Dimensiones	140 x 54 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	8,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	4,0 mm
Longitud de boca (L3)	42,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	15,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.