

## Broszura informacyjna

# 70 26 160

## Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Bezpieczeństwo potwierdzone testem VDE do 1000 V
- Z wydłużonym ostrzem
- Z małym ścięciem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

### Ogólna

Nr art.	70 26 160
EAN	4003773018223
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	216 g
Wymiary	160 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 4,0 mm
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych