

stellingopvangbak

opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 505 x 2150 x 1300 mm, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 139922

Stellingbak

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 505 x 2150 x 1300 mm
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	gelakt
type opvangbak	stellingopvangbak	kleur	blauw // RAL 5012
opslagplaats	onderdak	onderbouw	vorkslaffen
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak	stapelbaar	nee

	ambtelijk toegelaten	
hoogte	505 mm	verrijdbaar nee
breedte	2150 mm	kleur uitvoering blauw // RAL 5012
diepte	1300 mm	gewicht 136 kg
materiaal	staal	

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm