

## Rollcart diable d'empilage

force 250 kg, roues avec bandage TPE, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158308



## Rollcart Diabale d'empilage

### Force 250 kg

diabale d'empilage

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 530 x 600 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diabale de manutention	diabale d'empilage	matériau de poignée	plastique
charge	250 kg	pneumatique	TPE
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	225 mm	matériau de jante	plastique

matériau	acier	roulement	roulement à rouleaux
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	530 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	600 mm
rabattable	non	Poids	16 kg
patins pour escaliers	non		