

Rollcart steekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 400 x 180 mm,
constructie van staal (gelast),
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158332



Rollcart Steekwagen

steekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 230 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	230 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	180 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1050 mm

materiaal verwerking	gelast	breedte	580 mm
oppervlak	m. poedercoating	diepte	440 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	12 kg
ladingbeveiliging	gewelfde achterwand		

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar