

## VARIOfit boordwandwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 660 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
schotten, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 203018



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Boordwandwagen

boordwandwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 660 mm
- laadhoogte 295 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- wanden uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie


## Technische details

|                      |                    |                     |                          |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel     | transportwagen     | euronorm            | nee                      |
| type wagen           | platformwagen      | schuifbeugel        | 1 stuks                  |
| type platformwagen   | boordwandwagen     | in-/uitklapbaar     | nee                      |
| draagvermogen        | 500 kg             | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| laadhoogte           | 295 mm             | banden              | TPE                      |
| lengte laadvlak      | 1000 mm            | wiellager           | kogellager               |
| breedte laadvlak     | 660 mm             | wieluitrusting      | zwenkwielen met EasySTOP |
| materiaal platform   | hout               | wielstand           | rechthoekig              |
| constructies         | 4 schotten         | hoogte              | 1015 mm                  |
| constructies functie | wanden uitneembaar | oppervlak onderstel | m. poedercoating         |
| hoogte constructies  | 200 mm             | kleur               | gentiaanblauw // RAL5010 |
| nestbaar             | nee                | garantie            | 12 jaar                  |
| materiaal            | staal              | gewicht             | 40 kg                    |
| materiaal verwerking | gelast             |                     |                          |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203024 |   | laadvlak voor platformwagen, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203072 |  | 4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 203075 |  | schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4  |
| 203076 |  | schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4   |
| 203078 |  | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 203079 |  | 4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                        |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar            |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
|--------|---|--|

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 203396 |   | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen                            |
| 215911 |   | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm                                     |
| 221143 |   | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221309 |   | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 505133 |   | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 520197 |   | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw  |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |