

## VARIOfit boordwandwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 660 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
schotten, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 203018



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Boordwandwagen

boordwandwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 660 mm
- laadhoogte 295 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- wanden uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie


## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	boordwandwagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	295 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	660 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
constructies	4 schotten	hoogte	1015 mm
constructies functie	wanden uitneembaar	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte constructies	200 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
nestbaar	nee	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	40 kg
materiaal verwerking	gelast		

## Gerelateerde Producten

203024		laadvlak voor platformwagen, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203072		4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg