

## Hymer ladder 8512

trap eenzijdig, 12 verstevigde, sterk geprofileerde treden, balklengte 3,22 m, van aluminium

Artikelnummer: 231291



**HYMER**



### ladder







- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 12 verstevigde, sterk geprofileerde treden
- standhoogte 2,09 m
- reikhoogte 4,09 m
- balklengte 3,22 m
- trede breedte x diepte 370 x 80 mm
- breedte 961 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- traverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 9,2 kg
- volgens DIN EN 131

- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
geschikt voor (branches)	industrie- en bouwbranche	onderbouw	traverse
lengte paal	3,22 m	gebruik	eenzijdig
standhoogte	2,09 m	in-/uitklapbaar	nee
	4,09 m	verrijdbaar	nee
treden aantal	12	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	verstevigde, sterk geprofileerde treden	norm	DIN EN 131
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte treden	370 mm	garantie	10 jaar
breedte	961 mm	gewicht	9,2 kg

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE