


bott **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 965 x 800 x 550 mm, uitvoering frame 4-voetonderstel met 4 wielen, uitrusting: 5 laden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233121



gereedschapswagen



- hoogte x breedte x diepte 965 x 800 x 550 mm
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 4 wielen
- onderbouw met 4 wielen
- uitrusting: 5 laden
- laden hoogte 2x100 mm/3x175 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm

Technische details





| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| meubeltype | tafel | uittrekbare lade | 100 % |
| type tafel | werkbank | uittrekblokkering | |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel met 4 wielen | greep | duwbeugel |
| onderbouw | 4 wielen | plaat uitrusting | afrolrand, antislip-mat |
| hoogte | 965 mm | materiaal onderstel | staal |
| breedte | 800 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| diepte | 550 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| in hoogte verstelbaar | nee | oppervlak front | |
| werkbank uitrusting | 5 laden | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| laden aantal | 5 stuks | materiaal verwerking | gelast |
| laden aantal x hoogte | 2x100 mm/3x175 mm | verrijdbaar | ja |
| oppervlak romp | | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| soort uittrekking | volledig uittrekbaar | diameter wiel | 125 mm |
| draagvermogen lade | 50 kg | gewicht | 75,015 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 232994 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232995 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232996 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232997 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232998 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232999 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233015 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart |
| 233061 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |

| | | |
|--------|---|--|
| 233070 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 233448 |  | lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen |