

## trechter

ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voor 200 liter stalen drumvat/220 liter kunststof L-ringvat, hoogte x diameter 120 x 645 mm, met uitloopaansluitstuk voor vergrendeling, van polyethyleen



**Artikelnummer: 236249**

### trechter

- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- voor 200 liter stalen drumvat/220 liter kunststof L-ringvat
- hoogte x diameter 120 x 645 mm
- max. vulvolume 27 l
- met uitloopaansluitstuk voor vergrendeling
- van polyethyleen

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	materiaal	polyethyleen
vaten-/containerhandling	trechter	kleur	zwart
elektrisch geleidend	ja	vat-/containerhandling uitrustin	uitloopaansluitstuk
hoogte	120 mm	vlamblokkering	nee
diameter	645 mm	voor vat	200 liter stalen drumvat/220 liter kunststof L-ringvat
	27 l	gewicht	5,5 kg

## Gerelateerde Producten

236250



Deksel, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, diameter 645 mm, van polyethyleen