

Cascao

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 50 kg, avec bandage TPE, diamètre 50 mm, moyeu avec roulement à billes, longueur moyeu 22 mm, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 243170



Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 50 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 22 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulette pour appareils	Diamètre du trou de fixation	11 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	50 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	22 mm
Diamètre de roue	50 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue

matériau de jante	polypropylène	Poids	0,17 kg
roulement	roulement à billes		