

hofe

Multifunctionele stelling

aanbouwveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, hoogte x breedte x diepte 1750 x 1300 x 400 mm, voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, uitgerust met 1 legbord, 1 opvanglegborden en 1 paar bandenliggers, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

Artikelnummer: 243757



hofe
REGALSYSTEME







Multifunctionele stelling

- aanbouwveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1300 x 400 mm
- Draagvermogens: Legbord elk 125 kg, opvanglegbord 200 kg en bandenligger 150 kg
- uitgerust met 1 legbord, 1 opvanglegborden en 1 paar bandenliggers
- niveaus met rand
- Traversen met afgeronde randen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

meubeltype	stelling	stelling uitrusting	1 legbord, 1 opvanglegbord, 1 paar bandenliggers
stellingtype	Multifunctionele stelling	draagvermogen legbord	125 kg
stellingsysteem	kliksysteem	Draagvermogen opvanglegbord	200 kg
stellingveld	aanbouwweld	Draagvermogen traversen	150 kg
geschikt voor (branches)	Garages	oppervlak	verzinkt
gebruik	tweezijdig	legborden / niveaus uitrusting	rand
materiaal	staal	Traverse uitrusting	afgeronde randen
hoogte	1750 mm	legborden / niveaus in hoogte ve	ja
breedte	1300 mm	garantie	5 jaar
diepte	400 mm	levering	gedemonteerd
voor banden ø	578-600 mm	gewicht	21,494 kg
legbord-/niveautype	Opvang-,stalen legbord,bandenligger		

Dit past ook bij ...

221142		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 7
222037		bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem
224257		bandenmarkeerstift, schrijffkleur wit, schacht in oranje
235794		sorbent, levering als mat, lengte x breedte 240 x 200 mm, opnamecapaciteit 38 l per verpakkingseenheid, van vlies met openporig oppervlak aan beide zijden in donkergrijs