

plateau roulant

force 750 kg, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, plateforme plein, plateforme en contreplaqué multiplex avec revêtement antidérapant, structure coloris bleu, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 244077

plateau roulant

- force 750 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 600 mm
- plateforme plein
- plateforme en contreplaqué multiplex avec revêtement antidérapant
- structure coloris bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	surface de plateforme	antidérapant
type de rouleur	plateau roulant	couleur	bleu
charge	750 kg	barre directrice	non
norme européenne	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	600 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	600 mm	Diamètre de roue	200 mm
Structure de la plateforme	plein	Poids	15,4 kg

